




EKR1200BL1



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKR12 fi306 gres/plytka 23/28mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Średnica wbudowania	306 mm
Wysokość	100 mm
Rozmiar nominalny	305 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych	0
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 1,5 - 3,0 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Wielkość instalacji (instalacje pod- dłogowe)	R12
Bezhalogenowe	Tak