




EKR1200LE1



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKR12 fi306 gres/płytką 23/28mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Kształt**

Kształt	Okrągły
---------	---------

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Średnica wbudowania	306 mm
Wysokość	100 mm
Rozmiar nominalny	305 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

**Sprzęt**

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	1

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	1,5 - 3,0 kN
------------------	--------------

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

**Materiały**

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12
Bezhalogenowe	Tak