




EKR1200TM1



tehalit.VE-EE Pokrywa tubus EKR12 fi306 gres/plytka 23/28mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Średnica wbudowania	306 mm
Wysokość	100 mm
Rozmiar nominalny	305 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Przykręcany

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 3 kN
------------------	----------

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12