



EKR120BL15



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 95 mm
Średnica wbudowania 306 mm
Wysokość 77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu 95 - 282 mm
Rozmiar nominalny 306 mm
Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak
Liczba wbudowanych urządzeń 12
Liczba skrzynek wyjściowych 3
Liczba wylotów kablowych 0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Wielkość instalacji (instalacje pod-
dłogowe)

R12

Bezhalogenowe

Tak