


EKR120TM15



**tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Kształt**

Kształt Okrągły

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 95 mm  
 Średnica wbudowania 306 mm  
 Wysokość 77 mm  
 Zakres możliwej niwelacji poziomu 95 - 282 mm  
 Rozmiar nominalny 306 mm  
 Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

**Sprzęt**

Wspornik na uchwycie puszkii Tak  
 Liczba wbudowanych urządzeń 12  
 Liczba skrzynek wyjściowych 3  
 Liczba wylotów kablowych 1  
 Typ wyprowadzeń kablowych Wylot rury

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak  
 Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi Mokry

**Materiały**

Kolor wyprowadzenia kablowego Srebrny  
 Materiał Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje pod- dłogowe)	R12
Bezhalogenowe	Tak