


EKSQ060BL15



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 15mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Długość wbudowania	200 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	110 - 206 mm
Rozmiar nominalny	200 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06
Bezhalogenowe	Tak