


EKSQ060BL25



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Kształt**

Kształt Kwadratowy

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Długość wbudowania	200 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	200 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

**Sprzęt**

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	0

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi Mokry

**Materiały**

Materiał Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06
Bezhalogenowe	Tak