



EKSQ0620TM

**tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN Q06 23/34mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Kształt**

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	105 mm
Długość wbudowania	200 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Wysokość	105 mm
Rozmiar nominalny	200 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

**Sprzęt**

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Przykręcany

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	3 - 15 kN
------------------	-----------

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

**Materiały**

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK10
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06