


EKSQ120BL15



## tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

#### Kształt

Kształt Kwadratowy

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	110 - 206 mm
Rozmiar nominalny	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

#### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	0

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

#### Materiały

Materiał Stal szlachetna

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
Bezhalogenowe	Tak