


EKSQ120BL25



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 25mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieuzywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
Bezhalogenowe	Tak