



EKSQ1220TM

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN Q12 23/38mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	110 mm
Rozmiar nominalny	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Przykręcany

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 15 kN
------------------	-----------

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12