




EKSR060BL25



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSR06 fi215 25mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Wielkość instalacji (instalacje pod-
dłogowe)

R06

Bezhalogenowe

Tak