




EKSR060TM25



**tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSR06 fi215 25mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Kształt**

Kształt Okrągły

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

**Sprzęt**

Wspornik na uchwycie puszk	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Wylot rury

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi Mokry

**Materiały**

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje pod- dłogowe)	R06
Bezhalogenowe	Nie