



EKSR0620BL

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna 20kN R06 23/34mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 105 mm

Średnica wbudowania 215 mm

Wysokość 105 mm

Rozmiar nominalny 215 mm

Grubość wgłębienia dywanu 23 mm

Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych 0

Liczba wylotów kablowych 0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 15 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Kolor Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochronności IP IP20

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) R06

Bezhalogenowe Tak