



EKSR1220BL

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna 20kN R12 23/38mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Średnica wbudowania	305 mm
Wysokość	110 mm
Rozmiar nominalny	305 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Nie
Liczba skrzynek wyjściowych	0
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 15 kN
------------------	-----------

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12
Bezhalogenowe	Tak