



EKSR1220TM

### tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN R12 23/38mm stal nierdzewna

#### Specyfikacja techniczna

##### Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Średnica wbudowania	305 mm
Wysokość	110 mm
Rozmiar nominalny	305 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Wylot rury

##### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 15 kN
------------------	-----------

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

##### Materiały

Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12