



ESR1332004

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	45 mm
------------------------------	-------

Wysokość	45 mm
----------	-------

Szerokość	45 mm
-----------	-------

Głębokość	40 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Pomarańczowy
-------	--------------

Kod RAL	2004
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Rastec 45®, Montaż zatrzaskowy
----------------	--------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Tak
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe
-----------------------	-----------------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Ośłona	Bez pokrywy
--------	-------------

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--