



ESR1339010

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	45 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	40 mm

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Rodzaj montażu	Rastec 45®, Montaż zatrzaskowy
----------------	--------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	2x gniazda wtykowe

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Ośłona	Bez pokrywy
--------	-------------

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--