



ESR3336029

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 45 mm

Wysokość 135 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 40 mm

Materiały

Kolor Zielony

Kod RAL 6029

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Rodzaj montażu Rastec 45®, Montaż zatrzaskowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w 3x gniazda wtykowe

Pojemność

Liczba modułów 6

Tekst

Nadruk Bez nadruku

Ośłona

Bez pokrywy

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed
dziećmi)