



ESR3339010

**tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wbudowane puszkki podtynkowe 45 mm

Wysokość 135 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 40 mm

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Łączność**

Rodzaj montażu Rastec 45®, Montaż zatrzaskowy

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w 3x gniazda wtykowe

**Pojemność**

Liczba modułów 6

**Tekst**

Nadruk Bez nadruku

Ośłona

Bez pokrywy

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed  
dziećmi)