



FA24L

univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1050x1850x275mm drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyścienne
--------	---

Konfiguracja

Liczba modułów	96
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	1850 mm
Szerokość produktu	1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Zamknięty
Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	Szybka blokada
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	4
Akcesoria dodatkowe	Nie
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8

Możliwość rozszerzenia	Nie
Norma	
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-