



FB3008LN

Obudowa łaczeniowa ognioodporna, bez wyposażenia F30/E30 450x450x128

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	0
----------------	---

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość montażu	84 mm
Głębokość produktu	128 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm
Wysokość produktu	450 mm
Szerokość produktu	450 mm
Szerokość w jednostkach podziału	1
Grubość materiału ścianki bocznej	20 mm
Szerokość	300 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez (przykręcony)
Zamykany	Nie
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	nadruk

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	1
-------------------------	---

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	0
---------------------------	---

Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	1
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak