



FB64WLN

Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1195x1295mm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Wymiary

Głębokość produktu	51 mm
Wysokość produktu	1195 mm
Szerokość produktu	1295 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	20 mm
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	lakierowany

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba pól / sekcji	4

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Odporność ogniowa	F30/I30