



FB92LE

Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1498x648mm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Konfiguracja

Liczba modułów	216
----------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	349 mm
Głębokość wewnętrzna	240 mm
Wysokość produktu	1498 mm
Szerokość produktu	648 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	70 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	22 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	materiały różne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	9
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak