



FG22LD



**univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparente**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	1900 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm, Narzędzie specjalne
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierkowej	4
Liczba rzędów	24

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------