



FL012BW

orion.inox Obudowa 300x300x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	300 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	210 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Materiał	Stal szlachetna

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------