



FL014BW

orion.inox Obudowa 400x300x150mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-------------------------|---------|
| Wysokość | 400 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1,50 mm |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|------------------|
| Klasa ochronności IP | IP66 |
| Klasa ochronności | Klasa izolacji I |
| Odporność na uderzenie IK | IK10 |

Sprzęt

| | |
|---------------------------------|---|
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 0 |
|---------------------------------|---|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Montaż na | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak |

Materiały

| | |
|----------|-----------------|
| Kolor | Stal szlachetna |
| Materiał | Stal szlachetna |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 630 A |
|-----------------|-------|