



FL015BWL

**orion.inox Obudowa 400x300x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	400 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	210 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

**Materiały**

Kolor	Stal szlachetna
Obróbka	Wygładzony
Materiał	Stal szlachetna

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------