



FL101A

**orion+ Obudowa stalowa 250x200x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 250 mm |
| Szerokość               | 200 mm |
| Głębokość               | 160 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 2 mm   |

**Bezpieczeństwo**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochronności IP      | IP65                             |
| Klasa ochronności         | Klasa izolacji I                 |
| Typ blokowania            | 3-stronne 7 mm, Blokada na klucz |
| Odporność na uderzenie IK | IK10                             |

**Sprzęt**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 2 |
|---------------------------------|---|

**Instalacja, montaż**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Montaż na                        | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie            |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Jasnoszary         |
| Kod RAL  | 7035               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 630 A |
|-----------------|-------|