



FL106A

orion+ Obudowa stalowa 400x300x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-------------------------|--------|
| Wysokość | 400 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Głębokość | 160 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 2 mm |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochronności IP | IP65 |
| Klasa ochronności | Klasa izolacji I |
| Typ blokowania | 3-stronne 7 mm, Blokada na klucz |
| Odporność na uderzenie IK | IK10 |

Sprzęt

| | |
|---------------------------------|---|
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 2 |
|---------------------------------|---|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Montaż na | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |

Materiały

| | |
|----------|--------------------|
| Kolor | Jasnoszary |
| Kod RAL | 7035 |
| Obróbka | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 630 A |
|-----------------|-------|