



FL110A

orion+ Obudowa stalowa 500x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	200 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	0
Liczba otworów płyty kołnierkowej	2
Liczba rzędów	3

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------