



FL111A

**orion+ Obudowa stalowa 500x400x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	500 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	160 mm
Grubość ścianki bocznej	1,20 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba otworów płyty kołnierzej	2
Liczba rzędów	3

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------