



FL129A

orion+ Obudowa stalowa 1250x600x250mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	208
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	250 mm
Wysokość produktu	1250 mm
Szerokość produktu	600 mm
Szerokość w jednostkach podziału	26
Grubość materiału ścianki bocznej	1.2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	Tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	8
Liczba kluczy	2
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE

nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK

IK10

Klasa ochronności

klasa ochronności I

Zgodny z REACH

Nie

Zgodny z dyrektywą ROHS

Tak

Otrzymanie funkcji

-