



FL154A

orion+ Obudowa stalowa 350x300x160mm, IP65, drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	350 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	160 mm
Grubość ścianki bocznej	1,20 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	0
Liczba otworów płyty kołnierzowej	2
Liczba rzędów	2

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------