



FL229B

**orion+ Obudowa poliester 800x600x300mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne**

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

Wysokość	800 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
Liczba rzędów	4

##### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------