



FL302B

orion+ Obudowa poliester 1150x600x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	1150 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Zamek cylindryczny, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK08

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierkowej	0
Liczba rzędów	7

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------