



FL527B

orion+ Obudowa poliester 1200x850x300mm, IP65, PANEL-struct., z cokołem,d.transp

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	1200 mm
Szerokość	850 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Zamek cylindryczny, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
Liczba rzędów	7

Instalacja, montaż

Montaż na	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	PE (Poliester)

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------