



FL558A

orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe, 600x1250mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	1200 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	20 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi z zamkiem

Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm