



FL649A

### orion+ Drzwi wewnętrzne poliestrowe H800 L600

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

Wysokość	750 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	20 mm

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi wewnętrzne

##### Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem
Obróbka	Stan surowy

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------