



FL72S

univers Obudowa poliester, 600x1150mm, IP65

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	168
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Tak
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	400 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	1150 mm
Szerokość produktu	600 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Powierzchnia	inne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0

Możliwość rozszerzenia	Nie
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Otrzymanie funkcji	-