




FL74SP

univers Obudowa poliester, 1100x1150mm, IP65, odporna na UV

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	336
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Tak
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	1150 mm
Szerokość produktu	1100 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Zamykany	Tak
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1

Liczba otworów na płyty kołnierzowe	0
Możliwość rozszerzenia	Nie
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Otrzymanie funkcji	-