



FP22TW2

univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x550x205

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	1950 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Blokada na pręt
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzowej	4
Liczba rzędów	12

Instalacja, montaż

Montaż na	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------