



FP24SN2

**univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x1050x205**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	1950 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Blokada na pręt, Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierkowej	8
Liczba rzędów	12

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------