



FP33TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 500x800x205

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	108
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	205 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	800 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Waga miedzi w produkcji	0.141 kg
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1

Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-