



FP43TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 650x800x205

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-------------------------|--------|
| Wysokość | 650 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Głębokość | 205 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|------------------|
| Klasa ochronności IP | IP44 |
| Klasa ochronności | Klasa izolacji I |
| Odporność na uderzenie IK | IK09 |

Sprzęt

| | |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 3 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 6 |
| Liczba rzędów | 4 |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Montaż na | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |

Materiały

| | |
|----------|--------------------|
| Kolor | Czysta biel |
| Kod RAL | 9010 |
| Obróbka | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy | 2 |
| Liczba zamków | 1 |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|