



FP44TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 650x1050x205

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8
Liczba rzędów	4

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------