



FP55SW2

univers Obudowa naścienna IP54/II 800x1300x205

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	300
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	130 mm
Wysokość produktu	800 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	60
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Zamykany	Tak
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1

Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-