



FP55TN2

**univers Obudowa naścienna IP44/I 800x1300x205**

**Specyfikacja techniczna**

**Funkcje**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| coverwithoverpressurerelease | Nie |
|------------------------------|-----|

**Konfiguracja**

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 300 |
|----------------|-----|

**Kompatybilność**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej | Nie |
|----------------------------------------|-----|

**Prąd**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 250 A |
|--------------------|-------|

**Wymiary**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość montażu                 | 205 mm  |
| Głębokość produktu                | 205 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 205 mm  |
| Wysokość produktu                 | 800 mm  |
| Szerokość produktu                | 1300 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 60      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm    |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Grubość materiału pokrywy   | 1 mm |
| Liczba zamków               | 1    |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | Nie  |

**Materiał**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Waga miedzi w produkcji | 0.141 kg                  |
| Kolor                   | biały                     |
| Kolor                   | biały                     |
| Kolor RAL               | RAL 9010                  |
| Materiał                | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia            | malowane proszkowo        |

**Instalacja / Montaż**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | Nie |
|-------------------------------------|-----|

**Wypożyczenie**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba rzędów pod aparaty | 5 |
| Liczba pól / sekcji       | 5 |
| Liczba kluczy             | 1 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 10  |
| Możliwość rozszerzenia              | Tak |

#### **Norma**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

#### **Bezpieczeństwo**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Stopień ochrony    | IP44                |
| Klasa ochronności  | klasa ochronności I |
| Zgodny z REACH     | Nie                 |
| Wolne od halogenu  | Nie                 |
| Otrzymanie funkcji | -                   |