



FP94SW2

univers Obudowa naścienna IP54/II 1400x1050x205

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	432
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	130 mm
Wysokość produktu	1400 mm
Szerokość produktu	1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	9
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8

Możliwość rozszerzenia	Tak
------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-