



FR01E

## univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1550x275

### Specyfikacja techniczna

#### Funkcje

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zabezpieczenie przed przepięciem | Nie |
| coverwithoverpressurerelease     | Nie |

#### Konfiguracja

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 120 |
|----------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej | Nie |
|----------------------------------------|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 690 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 800 A |
|--------------------|-------|

#### Wymiary

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość produktu                | 275 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 275 mm  |
| Wysokość produktu                 | 1550 mm |
| Szerokość produktu                | 300 mm  |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 24      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1.5 mm  |
| Wysokość                          | 1500 mm |
| Szerokość                         | 300 mm  |

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kształt pokrywy             | Zamknięty |
| Grubość materiału pokrywy   | 1.5 mm    |
| Liczba zamków               | 1         |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | Nie       |

#### Materiał

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Kolor         | jasnoszary                |
| Kolor         | szary                     |
| Kolor RAL     | RAL 7035                  |
| Materiał      | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia  | mat                       |
| Powierzchnia  | malowane proszkowo        |
| przezroczysty | Nie                       |

**Instalacja / Montaż**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | Nie |
|-------------------------------------|-----|

**Wypożażenie**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 10  |
| Liczba pól / sekcji                 | 1   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Akcesoria dodatkowe                 | Tak |
| Liczba otworów na płyty kołnierkowe | 2   |
| Możliwość rozszerzenia              | Tak |

**Norma**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Klasa ochrony według IEC-61140 | I |
|--------------------------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK10                |
| Stopień ochrony                               | IP55                |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności I |
| Zgodny z REACH                                | Nie                 |
| Zgodny z dyrektywą ROHS                       | Tak                 |
| Wolne od halogenu                             | Nie                 |
| Otrzymanie funkcji                            | -                   |